



Pyältämistyökalu Oikea, Varren koko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290000 12
GTIN	4030741659645
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Varren yläreuna = kärkikorkeus

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.

Click-nasta: Pyällyskehrän nopeaan ja turvalliseen vaihtoon.

Tekninen kuvaus

Työstöalue	3 - 50 mm
Varren leveys	12 mm
Varren korkeus	12 mm
Kehrän leveydelle b	4 mm
Kehrän porauksen Ø:lle d ₂	4 mm
Kehrän Ø:lle d ₁	10 mm
Kehrän Ø:lle d ₁	15 mm
Sokkatappi	299910 1
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RBL 1×BR
pyällysprofiilille	RGE30° 1×GV30°
pyällysprofiilille	RAA 1×AA

pyällyprofilille	RGV30° 1×GE30°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

KM-sokkatappiKM Tyyppi 1	299910 1
--------------------------	----------