



Pyältämistyökalu Vasen, Varren koko: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290001 16
GTIN	4030741659683
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Varren yläreuna = kärkikorkeus

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.

Click-nasta: Pyällyskehrän nopeaan ja turvalliseen vaihtoon.

Tekninen kuvaus

Varren leveys	16 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	4 mm
Kehran leveydelle b	4 mm
Kehran Ø:lle d ₁	10 mm
Kehran Ø:lle d ₁	15 mm
Sokkatappi	299910 2
Varren korkeus	16 mm
Työstöalue	3 - 50 mm
pyällyprofiilille	RGE30° 1×GV30°
pyällyprofiilille	RGV30° 1×GE30°
pyällyprofiilille	RAA 1×AA
pyällyprofiilille	RBL 1×BR

pyällyprofilille	RBR 1×BL
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

KM-sokkatappiKM Tyyppi 1	299910 1
--------------------------	----------