



ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 20 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290040 20
GTIN	4030741290282
Tuoteluokka	29I

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: Yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.

Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään

pyällysprofiilille: RGE30° BL/BR30°

pyällysprofiilille: RGE45° BL/BR45°

pyällysprofiilille: RAA 2 × AA

Kehrän Ø:lle d_1 : 20 mm

Kehrän leveydelle b : 8 mm

Kehrän porauksen Ø:lle d_2 : 6 mm

Työstöalue: 10 - 80 mm

Sokkatappi: 290305

Tekninen kuvaus

Varren korkeus	20 mm
Varren leveys	20 mm
Sokkatappi	299911 3
Kehrän Ø:lle d_1	20 mm
Kehrän leveydelle b	8 mm
Kehrän porauksen Ø:lle d_2	6 mm
Työstöalue	10 - 80 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään

pyällyspöfiilille	RGE30° BL/BR30°
pyällyspöfiilille	RGE45° BL/BR45°
pyällyspöfiilille	RAA 2×AA

Tarvikkeet

HSS-sokkatappi tasopinnalla	290305
-----------------------------	--------