



## Pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290200 12
GTIN	4030741663710
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. KM-kulkuholkki parantaa kulumisenkestävyyttä. Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta. Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

### Tekninen kuvaus

Kehran Ø:lle d <sub>1</sub>	15 mm
Varren leveys	12 mm
Kehran porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	8 mm
Varren korkeus	12 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 5
Työstöalue	3 - 50 mm
Kehran leveydelle b	4 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyprofilille	RAA 1×BL30°
pyällyprofilille	RBR30° 1×AA
pyällyprofilille	RAA 1×BR30°
pyällyprofilille	RBL30° 1×AA

pyällyspöfiilille	RBR45° 1×BL15°
pyällyspöfiilille	RBL45° 1×BR15°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

## Tarvikkeet

Varaosasarja (3-osainen), KM-holkki, peitelaatta, ruuvi,  
Tyypä: 5

299920 5