



## Eco-pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290210 12
GTIN	4030741397554
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. Vain oikeakätinen malli! Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.

Etu:

Vähäinen tärinä.Säätöasteikko ja synkronoidut säätökarat työkappaleen Ø:n säätöön.Nopeampi varustelu ja pienemmät yksikkökustannukset.Pyällyshehrien päästökulmakorjaus.Parempi kulumisenkestävyys pintakarkaisun ansiosta.Suurille syöttö- ja lastuamismopeuksille.

### Tekninen kuvaus

Varren korkeus	12 mm
Työstöalue	3 - 50 mm
Varren leveys	12 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 5
Kehran porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	8 mm
Kehran Ø:lle d <sub>1</sub>	15 mm
Kehran leveydelle b	4 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RGE45° BL/BR15°
pyällysprofiilille	RGE30° 2×AA

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu

---

**Tarvikkeet**Varaosarja (3-osainen), KM-holkki, peitelaatta, ruuvi,  
Tyypä: 5

299920 5