



## ECO-pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 20 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290241 20
GTIN	4030741303135
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

#### Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

**Modulaarinen rakenne: Yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.**

Valmistus-Ø voidaan asettaa asteikon avulla.

Kehran Ø:lle  $d_1$ : 25 mm

Kehran leveydelle  $b$ : 6 mm

Kehran porauksen Ø:lle  $d_2$ : 8 mm

Työstöalue: 10 - 250 mm

KM-holkki, peitelaatta, ruuvi: 299920 1

### Tekninen kuvaus

Varren korkeus	20 mm
Työstöalue	10 - 250 mm
Varren leveys	20 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 1
Kehran porauksen Ø:lle $d_2$	8 mm
Kehran Ø:lle $d_1$	25 mm
Kehran leveydelle $b$	6 mm

Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RGE45° BL/BR15°
pyällysprofiilille	RGE30° 2×AA
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

## Tarvikkeet

Varaosasarja (3-osainen), KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	290320
Varaosasarja (3-osainen), KM-holkki, peitelaatta, ruuvi Tyyppi 1	299920 1