

Garant**SPGT 060304, HU7815, Tyyppi: ALU**

Tilaustiedot

Tilausnumero	218305 ALU
GTIN	4045197765451
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

SPGT 060304 ALU Nirkon säde: 0,4 mm
Syöttö f_z / hammas: 0,12 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,12 mm
tyyppi	ALU
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SPGT 060304
Laji	HU7815
Lastuava aine	KM
Teränpaksuus S	3,18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

