

Garant**APHT 100302 FR, HU7815, Tyyppi: ALU**

Tilaustiedot

Tilausnumero	215935 ALU
GTIN	4045197765482
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.

Arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Pöytälevyn paksuus: 3,5 mm

Nirkon säde: 0,2 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,12 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALU
Syöttö f_z / hammas	0,12 mm
Nirkon säde	0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	APHT 100302 FR
Laji	HU7815

Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	3,5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	700 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	600 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
CuZn	soveltuu	500 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu	400 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		