

Yale

Lieriöpyöränostimet VS III, Kantavuus: 0,25t



Tilaustiedot

Tilausnumero	086020 0,25
GTIN	4025092665322
Tuoteluokka	08X

Kuvaus

Malli:

Jokainen lieriöpyöränostin testataan tehtaalla ylipainolla. Laitteiden mukana toimitetaan käyttöohje ja tarkastustodistus.

Täysteräs rakenne. Neula- ja kuulalaakerit kaikissa pyörivissä osissa. Automaattisesti toimiva kuormanpainojarru. 360° kääntyvä, taottu kuormakoukku.

Huomautus:

Kantokyvyt 20 tonniin asti, ketjuvarasto ja ylikuormavarmistus saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Nostovoima nimelliskuormituksella	20 daN
Normaali nostokorkeus	3 m
Kantavuus	250 kg
Ketjujen lukumäärä	1
Paino	4,9 kg
Tuotetyyppi	Nostin

