

# Yale

## Sähköketjunostin CPVF VEGO, Tyyppi: 0,25-8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086036 0,25-8
GTIN	2050001940469
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

#### Malli:

Sähköketjunostin, jossa **nostokoukku**, vankka ja luotettava malli. Sis.rakennettu **rajakytkin** säättää koukun ylintä ja alinta asentoa ja siten pidentää liukukytkimen, moottorin ja rungon käyttöikä. Koneistoluokka 1 Am, kuormitusaiakasuhde 50 % yhdellä nopeudella, vakiokäyttöjännite (400 V/50 Hz). Parempi käyttöturvallisuus 48 V:n kontaktoriohjauksen ansiosta, kapseloitu ohjauskytkin, jonka suojaluokka IP65, moottorit IP55. Kaksi nopeusvaihtoehtoa (tarkkuusnosto).

#### Toiminto:

**IP55:** Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus. (Pätee moottorille).

**IP65:** Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus. (Pätee ohjauskytkimelle).

#### Huomautus:

2-nopeuksiset mallit (tarkkuusnosto), muut nostokorkeudet, koneisto, ketjukotelo ja 230 V:n versio tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Normaali nostokorkeus	3 m
Kantavuus	250 kg
Ketjujen lukumäärä	1
Nostonopeus	8 m/min
Nostonopeus	2 m/min
Paino	18 kg
IP-suojaluokka	IP 55
IP-suojaluokka	IP 65
Tuotetyyppi	Nostotalja