

HOLEX®**CNMG 09T304 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250244 HBX130
GTIN	4045197766694
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 09T304 Sarjassa 10 kpl. HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MM

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 6 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,55 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	MM
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HBX130
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 6 mm
Syöttö f	0,05 - 0,55 mm/kierr,

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	Sisäorvauspidin
Sarja	eco-QT-/eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	QuickTurn-kääntöteränpitimet
Sarja	Teräpää
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Kääntöteräjärjestys	Neutraali