

Garant**TKM-jyrsin HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 16 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202993 16
GTIN	4045197766762
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

TKM-jyrsin HPC 16 mm Toleranssi, nimellis-Ø: e8
Hammasluku Z: 4
Nousukulma: 40 astetta
syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi: DIN 6535 HB, h6
Hammasluku Z: 4
Terän pituus L_c : 22 mm
Kokonaispituus L: 82 mm
varren Ø D_s : 16 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,5 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm²: 0,05 mm

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_c	22 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,5 mm
Kokonaispituus L	82 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Terän Ø D_c	16 mm
Hammasluku Z	4
varren Ø D_s	16 mm
Syöttö f_z särmäykseen INOXissa > 900 N/mm ²	0,055 mm

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Syöttö f_z uranjyrsintään INOXissa $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Nousukulma	40 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,5 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirenkas	sininen
Tuotetyyppi	Varsijyrsin

Palvelut

Varren hionta ulosvetosuojatuille kavennusholkeille Varren- \emptyset työkalu 16 mm	SZ2025 16
--	-----------