

Garant**Pistolevy Oikea, HU9315, Uraleveys m (H13): 0,5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273900 0,5 |
| GTIN | 4045197768070 |
| Tuoteluokka | 21J |

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------------------|----------------------|
| lukkorenkaille DIN 471 / 472 renkaan paksuus | 0,4 mm |
| Uraleveys m (H13) | 0,5 mm |
| t_{max} | 1,2 mm |
| Terän leveys w | 0,525 mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| Kulman säde R | 0,05 mm |
| Kääntöteräjärjestys | oikea |
| Laji | HU9315 |
| Urat normin mukaiset | DIN 471 |
| Urat normin mukaiset | DIN 472 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 |
| Pääkäyttöalue | N |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 70 - 280 mm/min |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 280 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 280 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 170 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 50 m/min | S |
| CuZn | sopii rajoituksin | 200 m/min | N |
| grafiitti | sopii rajoituksin | 70 m/min | N |
| jatkuva | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |