

**Garant****Pistolevy Vasen, HU9315, Uraleveys m (H13): 0,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273906 0,5
GTIN	4045197768339
Tuoteluokka	21J

**Tekninen kuvaus**

Uraleveys m (H13)	0,5 mm
$t_{\max}$	1,2 mm
lukkorenkaalle DIN 471 / 472 renkaan paksuus	0,4 mm
Terän leveys w	0,525 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Kulman säde R	0,05 mm
Kääntöteräjärjestys	vasen
Laji	HU9315
Urat normin mukaiset	DIN 471
Urat normin mukaiset	DIN 472

Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 280 mm/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	280 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	280 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
CuZn	sopii rajoituksin	200 m/min	N
grafiitti	sopii rajoituksin	70 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		