

**Garant****Kierrekiinnitteinen kutistussovitin kapea, Kierre M x kiinnitys-Ø D1: M12X8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301397 M12X8
GTIN	4045197767356
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Korkeita lämpötiloja kestävä teräs, integroitu työvälinaiden pituussäätö, erittäin kapea malli, HSS:lle ja HM:lle.

**Käyttö:**

Monikäyttöinen, soveltuu vaativaan käyttöön, jossa on otettava huomioon mm. tarkkuus ja tasapainotusluokka, esim. jatkokappaleiden yhteydessä.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Pituus L	42 mm
Ulko-Ø D	21 mm
Jatkokappaleen Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Ulkonema A-mitta	60 mm
kierre M	M12
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Suurin kiristysmomentti	60 Nm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Kavennus

