

Garant**Sisäsorvausterä, DIN 1835 A, Nimellis-Ø D: 26,8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236677 26,8
GTIN	4045197769299
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Käyttö:**

Esiporattujen tai muovattujen reikien väljentämiseen nimellisläpimitalla epäkeskokiinnitysstukan nro 236679 kanssa.

Vakiomallin ISO-kääntöterille CC..0602.

Huomautus:

Alkureiän läpimitta ei saa olla pienempi kuin $\varnothing D_{\min}$.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	185 mm
Vähimmäis- $\varnothing d_{\min}$	25 mm
Ulkoneman pituus L_1	40 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Sopiva kääntöterä	260142 HB725
Kääntöterä-ruuvisarja	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Säätöalue epäkeskokiinnitysholkillä	26,5 - 27,3 mm
sopiva epäkeskoholkin koko nro 236679	20
Terien lkm Z	1
Nimellis- $\varnothing D$	26,8
Kärkikulma	180 astetta
varren malli	DIN 1835 A

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2