

Garant**Sisäsorvausterä, DIN 1835 A, Nimellis-Ø D: 31,8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236677 31,8
GTIN	4045197769343
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Käyttö:**

Esiporattujen tai muovattujen reikien väljentämiseen nimellisläpimitalla epäkeskokiinnitysstukan nro 236679 kanssa.

Vakiomallin ISO-kääntöterille CC..0602.

Huomautus:

Alkureiän läpimitta ei saa olla pienempi kuin $\varnothing D_{\min}$.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	260142 HB725
Kokonaispituus L_{ges}	195 mm
Vähimmäis-Ø d_{\min}	30 mm
Ulkoneman pituus L_1	45 mm
Varren Ø D_s h6	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Säätöalue epäkeskokiinnitysholkillä	31,5 - 32,3 mm
sopiva epäkeskoholkin koko nro 236679	25
Terien lkm Z	1
Nimellis-Ø D	31,8
Kärkikulma	180 astetta
varren malli	DIN 1835 A

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP