

Garant**Sisäsorvauspidin, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko L: 45/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Toimituksen sisältö:
Aluslevy 1,5°.****Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	29 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Terän koko	16 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 2
Keskisiirto L ₃	16,1 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Aluslevy 1,5°	272630 1,5
Aluslevyn ruuvi	279824 1
Varren \varnothing D ₅	25 mm
Kaulan leveys L ₄	24,6 mm
Käyttöalue	Sisäpuolinen uransorvaus
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 1	279824 1
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	279810 2
Aluslevy sisäsorvauspitimiin Kaltevuuskulma 1,5 astetta	272630 1,5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Kiinnitysruuvi	272500
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500