

Teräpä, Oikea, Järjestelmän/terän koko: DM/16



Tilaustiedot

Tilausnumero	251714 DM/16
GTIN	4251414902985
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Malli:

Vaihdeettavat teräpäät **värinä vaimentaville perusrungoille.**

Käyttö:

Vaimentaa värinäa enimmäisulkonemaan **10xD asti.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: DM

ISO-koodi teräpä: DVUNR/L

Sopiva kääntöterä: VNMG 1604..

sopii perusrungolle: 264910–264922

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 50 mm

Keskisiirto: 29 mm

Kokonaispituus: 35 mm

Tekninen kuvaus

Järjestelmä	DM
ISO-koodi teräpäätä	DVUNR/L
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	50 mm
Terän koko	16 mm
Kokonaispituus	35 mm
Keskisiirto	29 mm
Sopiva kääntöterä	VNMG 1604..
Aluslevy	259033 5
Ruuvi aluslevylle	259027 3
sopii perusrungolle	264910–264922
Kynsi, ruuvi, O-rengas	259036 7
Sarja	Teräpäätä
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä

Tarvikkeet

Aluslevy	259227
Ruuvi aluslevylle	259613
Saksyksikkö	259509
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15