

## Teräpää, Oikea, Järjestelmän/terän koko: DM/16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	251410 DM/16
GTIN	4251414902817
Tuoteluokka	29D

### Kuvaus

#### Malli:

Vaihdeettavat teräpäät **värinä vaimentaville perusrungoille.**

#### Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan **10xD asti.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: DM

ISO-koodi teräpää: DTUNR/L

Sopiva kääntöterä: TN.. 1604..

sopii perusrungolle: 264910–264922

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 48 mm

Keskisiirto: 27 mm

Kokonaispituus: 35 mm

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	35 mm
sopii perusrungolle	264910–264922
Terän koko	16 mm
Keskisiirto	27 mm
Sopiva kääntöterä	TN.. 1604..
ISO-koodi teräpäätä	DTUNR/L
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ D <sub>min</sub>	48 mm
Aluslevy	259033 4
Ruuvi aluslevylle	259027 1
Kynsi, ruuvi, O-rengas	259036 2
Järjestelmä	DM
Sarja	Teräpäätä
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä

## Tarvikkeet

Aluslevy	259226
Ruuvi aluslevylle	259611
Saksyksikkö	259503