

Teräpä, Oikea, Järjestelmän/terän koko: QC/07



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260405 QC/07 |
| GTIN | 4251414902503 |
| Tuoteluokka | 29D |

Kuvaus

Malli:

Vaihdeettavat teräpäät **värinä vaimentaville perusrungoille.**

Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan **14xD asti.**

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SDQCR/L 0702

Sopiva kääntöterä: DC.. 0702..

sopii perusrungolle: 264900–264908

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 24 mm

Keskisiirto: 13 mm

Kokonaispituus: 20 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|---------------|
| Kääntöterän ruuvi | 269023 1 |
| sopii perusrungolle | 264900–264908 |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. |

| | |
|--|--------------|
| Kokonaispituus | 20 mm |
| ISO-Code-vaihtoleikkuupää | SDQCR/L 0702 |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 24 mm |
| Keskisiirto | 13 mm |
| Järjestelmä | QC |
| Terän koko | 7 mm |
| Sarja | Teräpää |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjähdytys | kyllä |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Kiinnitysruuvi | 269431 |
| Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8 | 674248 TX8 |
| Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m | 659906 500 |