

## Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: DM/16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	251411 DM/16
GTIN	4251414902879
Tuoteluokka	29D

### Kuvaus

#### Malli:

Vaihdeettavat teräpäät **värinää vaimentaville perusrungoille.**

#### Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan **10xD asti.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: DM

ISO-koodi teräpää: DTUNR/L

Sopiva kääntöterä: TN.. 1604..

sopii perusrungolle: 264910–264922

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 48 mm

Keskisiirto: 27 mm

Kokonaispituus: 35 mm

### Tekninen kuvaus

ISO-Code-vaihtoleikkuupää	DTUNR/L
Keskisiirto	27 mm
Sopiva kääntöterä	TN.. 1604..
Aluslevy	259033 4
Kynsi,ruuvi,O-rengas	259036 6
sopii perusrungolle	264910–264922
Terän koko	16 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 1
Järjestelmä	DM
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Kokonaispituus	35 mm
Sarja	Teräpää
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä

## Tarvikkeet

Saksyksikkö	259508
Aluslevy	259226
Ruuvi aluslevylle	259611