

Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: QC/07**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260406 QC/07
GTIN	4251414902596
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Malli:**

Vaihdeettavat teräpää **värinä vaimentaville perusrungoille.**

Käyttö:

Vaimentaa värinäa enimmäisulkonemaan **14xD asti.**

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SDQCR/L 0702

Sopiva kääntöterä: DC.. 0702..

sopii perusrungolle: 264900–264908

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} : 24 mm

Keskisiirto: 13 mm

Kokonaispituus: 20 mm

Tekninen kuvaus

Terän koko	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	24 mm
Kääntöterän ruuvi	269023 1

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDQCR/L 0702
Kokonaispituus	20 mm
Järjestelmä	QC
Keskisiirto	13 mm
sopii perusrungolle	264900–264908
Sarja	Teräpää
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269431
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8