

Garant**Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille Ø d = 16 mm, Kierre M × L:
M8X135****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301362 M8X135
GTIN	4045197770844
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	16 mm
kierre M	M8
Reiän Ø D ₁	8,5 mm
Ulko-Ø D	12,8 mm
Kokonaispituus L _{ges}	135 mm
Hyötypituus L ₁	80 mm
Sovitin	Ø d = 16 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

