




## Digitaalinen syvyystyöntömitta, Mittausalue: 300mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	418742 300
GTIN	4045197771209
Tuoteluokka	42A

### Kuvaus

**Malli:**

Mittaustulos näytetään helppolukuisella näytöllä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Lisäsilta nro 418744.

### Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Siltapituus	100 mm
Lukema valittavissa	0,01 mm
Kalibrointi	A1
Läpimitan mittauskisko	16×4 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm
Standardi	ISO 13385

Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

## Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300

## Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
Syvyysmittapitimen ruuvi	412230
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2