

Garant**Uranpistoterä Täyskaarisärmä, HB7310, Pistoleveys w: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273739 4
GTIN	4045197771407
Tuoteluokka	21L

Tekninen kuvaus

Pistoleveystoleranssi w	$\pm 0,04$ mm
Pistoleveys w	4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,22 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,6 - 1,6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	N
Oheiskäyttö	Ti
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7310
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	350 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	350 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		