

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250017 32/19
GTIN	4045197771995
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	259025 12
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 7
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Varren koko	32 mm
Terän koko	19 mm
Aluslevy	259031 36
Pään pituus L ₁	40 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 3232P19
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 36

259031 36

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20

674248 TX20

Ruuvi aluslevylle 10 osaa Tyyppi 2

259026 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500