

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250024 25/16  |
| GTIN         | 4045197772169 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Jousisarja                    | 259044 6        |
| Terän koko                    | 16 mm           |
| Varren koko                   | 25 mm           |
| Aluslevy                      | 259031 35       |
| Jousisokka-srj.               | 259047 4        |
| Kiinnitysvipu                 | 259015 12       |
| Toimintaleveys L <sub>4</sub> | 32 mm           |
| ISO-koodi pidin               | PCSNR/L 2525M16 |
| Kokonaispituus L              | 150 mm          |
| Pään pituus L <sub>1</sub>    | 33 mm           |
| Sopiva kääntöterä             | CN.. 1606..     |
| Kiinnitys-vivunruuvi          | 259018 11       |
| Standardi                     | Tehdasnormi     |
| Käyttötapa                    | Oikea           |
| Sisäjäähdytys                 | ei              |
| Asetuskulma κ                 | 45 astetta      |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö      | Tasosorvaus                     |
| Käyttö      | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin                |

## Tarvikkeet

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4 | 259047 4  |
| Jousisarja10 osaa Tyyppi 6      | 259044 6  |
| Aluslevy Tyyppi 35              | 259031 35 |
| Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11  | 259018 11 |
| Kiinnitysvipu Tyyppi 12         | 259015 12 |