

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 50/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Tuoteluokka	21T

Kuvaus**Malli:**

PCLNR 95° -poraustuurnat kääntöterille CN.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	350 mm
Kiinnitysvipu	259015 13
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	63 mm
Jousisokka-srj.	259047 5
Terän koko	19 mm
Kiinnityspituus L ₂	48 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 13
Aluslevy	259031 36
Keskisiirto L ₃	35 mm
Jousisarja	259044 7
ISO-koodi pidin	A50U PCLNR/L19
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	50 mm

Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13
Aluslevy Tyyppi 36	259031 36
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm	674242 4
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 7	259044 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500