

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260004 25/12
GTIN	4045197772541
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 16
Terän koko	12 mm
Toimintaleveys L ₄	27 mm
ISO-koodi pidin	SCRCR/L 2525M12
Kokonaispituus L	150 mm
Aluslevy	269005 6
Pään pituus L ₁	20 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 16	269028 16
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Aluslevy Tyyppi 6	269005 6
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	269013 5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500