

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 10/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260005 10/06
GTIN	4045197772565
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
ISO-koodi pidin	SCRCL/L 1010E06
Terän koko	6 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	11 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren koko	10 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

**Tarvikkeet**

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500