

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260005 20/09
GTIN	4045197772596
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	18 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Kokonaispituus L	125 mm
Toimintaleveys L ₄	22 mm
Varren koko	20 mm
Terän koko	9 mm
Aluslevy	269005 1
ISO-koodi pidin	SCRCL/L 2020K09
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 1	269005 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500