

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260005 16/12
GTIN	4045197772602
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	12 mm
ISO-koodi pidin	SCRCR/L 1616H12
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Kokonaispituus L	100 mm
Aluslevy	269005 6
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 16
Varren koko	16 mm
Pään pituus L ₁	20 mm
Toimintaleveys L ₄	17 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	269013 5
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 16	269028 16
Aluslevy Tyyppi 6	269005 6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500