

Garant**eco-kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261102 16/11
GTIN	4045197771865
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System -kiinnikkeitä nro 317900–319886.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: SVJBR/L 1616X11

Sopiva kääntöterä: VB.. 1103..

Toimintaleveys L₄: 20 mm

Pään pituus L₁: 34 mm

Kokonaispituus L: 81 mm

Kääntöterä-ruuvisarja: 269023 1

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	81 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 1
Pään pituus L ₁	34 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..

Varren koko	16 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	SVJBR/L 1616X11
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8