


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat mikrorakeinen, SiC-rae 120, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 30X6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574440 30X6
GTIN	4017359111345
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Teräskeskioön kiinnitetyt nailonharjakset, hioma-aine piikarbidi, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Alumiinin, teräksen, INOXin ja muovin kuiva- ja märkähionta. Käyttölämpötila enint. 80°C.

**Tekninen kuvaus**

Suositteltu kierrosluku	6000 min <sup>-1</sup>
Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	6 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	30 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotetyyppi	Pyöröharja

