



## Eco-pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290210 25
GTIN	4030741396724
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. Vain oikeakätinen malli! Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.

Etu:

Vähäinen värinä.Säätöasteikko ja synkronoidut säätökarat työkappaleen Ø:n säätöön.Nopeampi varustelu ja pienemmät yksikkökustannukset.Pyällyskehrien päästökulmakorjaus.Parempi kulumisenkestävyys pintakarkaisun ansiosta.Suurille syöttö- ja lastuamisnopeuksille.

### Tekninen kuvaus

Varren korkeus	20 mm
Työstöalue	10 - 250 mm
Varren leveys	25 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 1
Kehran porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	8 mm
Kehran Ø:lle d <sub>1</sub>	25 mm
Kehran leveydelle b	6 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RGE45° BL/BR15°

pyällyprofilille	RGE30° 2×AA
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

---

## Tarvikkeet

Varaosasarja (3-osainen), KM-holkki, peitelaatta, ruuvi, Tyypki: 1	299920 1
---	----------