



12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 9/32tuuma



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 631105 9/32 |
| GTIN | 4018754001521 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Eiluista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Pyörästetty pinta, **AS-Drive**-profiili.

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|--------------------------|
| Avainkoko | 7,14 mm |
| Pituus | 23 mm |
| Ø poistopuolella | 10,7 mm |
| Avainkoko | 9/32 tuuma |
| Vääntönelikulma | 1/4 tuuma |
| Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |

