



Jakoavain, sivulta säädettävä, Kokonaispituus: 305 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	813940 305
GTIN	7314150191246
Tuoteluokka	83F

Kuvaus

Malli:

Ergonominen kahva termoplastista elastomeeria. Kidan asento 15°. Tarkkuuskovetettu, ruostesuojattu ja kromattu. Vasemmalla mitta-asteikko mm.

Standardi:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

Suurin avainkoko: 39,5 mm

Kokonaispituus: 12 tuuma

Tekninen kuvaus

Suurin avainkoko	39,5 mm
Kokonaispituus	12 tuuma
Kokonaispituus	305 mm
Paino	750 g
Standardi	ASME B107.8M-2003
Standardi	UNE 16532
Standardi	ISO 6787
Kidan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	tarkkuuskovetettu jauostesuojattu
Raaka-aine	Suurtehoterässeos

Pinta	kromattu
kipinöimätön	ei
Kääntöleuat	ei
Asteikko	kyllä
Räikkätoiminto	ei
Kahvan päällyste	kyllä