



ECO-pyällysjyrsintyökalu Oikea, Varren koko: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290230 20
GTIN	4030741341816
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

pyällyprofiilille: RAA 1×BR30°

Kehrän Ø:lle d_1 : 25 mm

Kehrän leveydelle b: 6 mm

Kehrän porauksen Ø:lle d_2 : 8 mm

Työstöalue: 10 - 300 mm

KM-holkki, peitelaatta, ruuvi: 299920 2

Tekninen kuvaus

Varren korkeus	20 mm
Työstöalue	10 - 300 mm
Varren leveys	20 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 2
Kehrän porauksen Ø:lle d_2	8 mm
Kehrän Ø:lle d_1	25 mm
Kehrän leveydelle b	6 mm
pyällyprofiilille	RAA 1×BR30°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

Varaosarja (3-osainen), KM-holkki, peitelaatta, ruuvi
Tyyppe 2

299920 2