

Garant**T-urakappale kiinnitysruuvilla, Uraleveys B / kiinnityspaksuus S: 12/50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360024 12/50
GTIN	2050001853981
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Kuusiokololieriöruuvit DIN912, lujuusluokka 12.9. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Tekninen kuvaus

kierre M	M10
Kiinnitysruuvin pituus	55 mm
Uraleveys B	12 mm
Puristuspaksuus S	50 mm

Sarja	ZeroClamp
Tuotetyyppi	Urakappale