

HOLEX

Painava kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä, Leukaväli: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861320 300
GTIN	4045197775054
Tuoteluokka	82C

Kuvaus

Malli:

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä (erik.profiili), nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säättövarsi terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet. Pitkä käyttöikä kuumuudenkestävän, sintratulla teräksellä vahvistetun erikoispuristuskiekon ansiosta. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väännin.

Kääntyy 30°.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen olosuhteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria puristusvoimia, kuten teräsrakenteissa, metallintyöstössä, kuorma-autonrakennuksessa ja koneenrakennuksessa. Kääntyvän paininpään ansiosta on mahdollista kiinnittää viistopintaisia työkappaleita. **Suurin puristusvoima n. 22000 N asti.**

Tekninen kuvaus

Leukaväli	300 mm
Ulottuma	175 mm

Paino	5,5 kg
Liukukiskon poikkipinta	40×20 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Painolevy Tyyppi GSV	861121 GSV
Painolevy Tyyppi GSP	861121 GSP