

**HOLEX**

## Painava kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä, Leukaväli: 500mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	861320 500
GTIN	4045197775108
Tuoteluokka	82C

### Kuvaus

#### Malli:

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä (erik.profiili), nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säättövarsi terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet. Pitkä käyttöikä kuumuudenkestävän, sintratulla teräksellä vahvistetun erikoispuristuskiekon ansiosta. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väännin.

Kääntyy 30°.

#### Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen olosuhteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria puristusvoimia, kuten teräsrakenteissa, metallintyöstössä, kuorma-autonrakennuksessa ja koneenrakennuksessa. Kääntyvän paininpään ansiosta on mahdollista kiinnittää viistopintaisia työkappaleita. **Suurin puristusvoima n. 22000 N asti.**

### Tekninen kuvaus

Paino	6,6 kg
Liukukiskon poikkipinta	40×20 mm

Ulottuma	175 mm
Leukaväli	500 mm
Tuotetyyppi	Puristin

---

## Tarvikkeet

Painolevy Tyyppi GSV	861121 GSV
Painolevy Tyyppi GSP	861121 GSP