



## Magnesium-vipuholkki, Leukaväli: 200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	860750 200
GTIN	4008158027241
Tuoteluokka	83K

### Kuvaus

#### Malli:

Säätövarsi ja liukukiskon leuka **magnesiumia** (valmistettu painevalumenetelmällä), **erittäin lujat ja hyvin kevyet**. Kisko vedettyä, kirkaspint. terästä, galvaanisesti sinkitty. Kiinnitysvipu, liikkuva puristinlaatta ja lukitussalpa **lasikuituvahvisteista muovia, murtumattomat**. Kiskon leuassa irrotettava muovisuojus, jonka alla on ristiprisma pyöreiden esineiden kiinnittämistä varten. Kiinnitysvivussa itselukittuva hammassegmentti. Aukaisu lukitussalvan avulla.

#### Käyttö:

**Nopeaan** ja helppoon **puristamiseen keskisuurella puristusvoimalla.**

### Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	20x5 mm
Paino	0,32 kg
Leukaväli	200 mm
Ulottuma	80 mm
Tuotetyyppi	Puristin

