



Magnesium-vipuholkki, Leukaväli: 400mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 860750 400 |
| GTIN | 4008158028750 |
| Tuoteluokka | 83K |

Kuvaus

Malli:

Säätövarsi ja liukukiskon leuka **magnesiumia** (valmistettu painevalumenetelmällä), **erittäin lujat ja hyvin kevyet**. Kisko vedettyä, kirkaspint. terästä, galvaanisesti sinkitty. Kiinnitysvipu, liikkuva puristinlaatta ja lukitussalpa **lasikuituvahvisteista muovia, murtumattomat**. Kiskon leuassa irrotettava muovisuojus, jonka alla on ristiprisma pyöreiden esineiden kiinnittämistä varten. Kiinnitysvivussa itselukittuva hammassegmentti. Aukaisu lukitussalvan avulla.

Käyttö:

Nopeaan ja helppoon **puristamiseen keskisuurella puristusvoimalla.**

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Ulottuma | 80 mm |
| Liukukiskon poikkipinta | 20×5 mm |
| Leukaväli | 400 mm |
| Paino | 0,45 kg |
| Tuotetyyppi | Puristin |

