



## Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/3Lmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 25/3L
GTIN	4056544196422
Tuoteluokka	28R

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eriyksen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus $L_{ges}$	35 mm
Ø $D_3$	10 mm
Terän Ø $D_c$	25 mm
Kääntöterän ruuvi	229917 (T15; 2,1 Nm)
Terien lkm Z	3
Kiinnityskierre M	M12
Sopiva kääntöterä	XD.. 0904
Kääntöterienkoko	09
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	1,5 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $a_{max}$	9,3 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,55 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229917
----------------	--------