



## Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/3Lmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 32/3L
GTIN	4056544199096
Tuoteluokka	28R

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erytisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

### Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229908 (T15; 3,1 Nm)
Kiinnityskierre M	M16
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	43 mm
Ø D <sub>3</sub>	11 mm
Kääntöterienkoko	12
Sopiva kääntöterä	XD.. 1205
Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Terien lkm Z	3
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	2,5 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun a <sub>max</sub>	10,3 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,67 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229908
----------------	--------