



Säädettävä upotin, weldonvarsi, Varren Ø D_s h6: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	216635 20
GTIN	4045197778987
Tuoteluokka	220

Kuvaus

Malli:

Valmistettu nuorrutetusta työkaluteräksestä. Syväkaiverrettu asteikko. Kaksi vapautettua kääntöteränreunaa.

Käyttö:

Etu- ja takapintojen purseenpoistoon, viistämiseen ja upottamiseen. Soveltuu viistoupotukseen.

Säädettävissä portaattomasti 0° - 90° kulmille.

Huomautus:

Käytä asteluvun tarkkaan säätöön esiasetuslaitetta.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SP.T1204..
Ulkoneman pituus L ₁	44 mm
Terien lkm Z	1
Varren Ø D _s h6	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Puristusruuvi säätöementtiin	219888
Säätöelementti	219886
Lasku-Ø D	20 mm

Kokonaispituus L_{ges}	98 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulman säätöalue	0-90 astetta
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219848
Säätöelementti	219886
Kiinnitysruuvi	219888