

Garant**CNMG 160608, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250334 HB7010-1
GTIN	4045197779717
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160608 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 375 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7010-1
lastunmurtaja	SG
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 375 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 8 mm

Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä