

Garant**KNUX 160410R, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251036 HB7010-1
GTIN	4045197779953
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

KNUX 160410R HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Lastunmurtaja: 2,2 mm
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Nirkon säde	1 mm
lastunmurtaja	SM
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7010-1
Koneistusehto	jatkuva
Lastunmurtaja	2,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160410R
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä