

**Garant****SNMG 190624, Laji: HB7010-1**

## Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 251338 HB7010-1 |
| GTIN         | 4045197780157   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

## Kuvaus

SNMG 190624 HB7010-1 Nirkon säde: 2,4 mm  
Laji: HB7010-1  
lastunmurtaja: SG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 375 m/min

## Tekninen kuvaus

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Pääkäyttöalue                   | P                    |
| Nirkon säde                     | 2,4 mm               |
| Laji                            | HB7010-1             |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 100 - 375 m/min      |
| Syöttö $f$                      | 0,25 - 0,8 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 1,5 - 9 mm           |
| lastunmurtaja                   | SG                   |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Koneistusehto                   | jatkuva                         |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta                        |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| ISO-koodi-kääntöterä            | SNMG 190624                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 8                               |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |